



Disco per troncatura "2 in 1", Ø Disco / Numero di pezzi: 125/100



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5505 125/100
GTIN	4067263137016
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima v_c di 80 m/s.

Specifica:

A60R-BF. Come n. art. 563505.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Larghezza disco	1 mm
Descrizione della forma	diritte
Contenuto	100

Specifica	A60R-BF
Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Disco per troncatura "2 in 1" Ø Disco 125 mm	563505 125
--	------------