

HOLEX**Nastro adesivo rinforzato, rosso, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 38X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione.

Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione.

Di uso universale per lavori di riparazione.

Resistenza ai raggi UV, ottima resistenza allo strappo e all'abrasione.

Buona forza adesiva anche su superfici ruvide.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Descrizione tecnica

Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Applicazione	Mascherare

Applicazione	Imballare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Incollare
Finezza del tessuto	59 mesh
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Colore	rosso
Massa adesiva	Gomma naturale
Guaina conduttrice presente	no
Durata minima	12 mese
Particolarità	con strappo manuale
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Forza adesiva su acciaio	0,33 N/mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Resistenza alla trazione	5,8 N/mm
Materiale supporto	Tessuto
Spessore	0,3 mm
Elasticità	12,5 %
Resistente ad alte temperature fino a	40 °C
Larghezza	38 mm
Lunghezza	25 m
Attributo del nome del prodotto	rosso
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

Accessori

Nastro adesivo rinforzato larghezza × lunghezza (mm×m)
38X25

083767 38X25