

**HOLEX****Nastro adesivo in PCV, giallo, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 50X33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3795 50X33
GTIN	4067263137696
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Nastro di protezione in PVC liscio composto da una pellicola elastica in PVC morbido. Ideale per la protezione di superfici lisce (come ad es. legno, alluminio o vetro).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 3 settimane.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Raccomandazioni:**

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

**Descrizione tecnica**

Tipo di nastro adesivo	su un lato
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Elasticità	120 %
Colore	giallo

Resistente ad alte temperature fino a	40 °C
Applicazione	Incollare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Sigillare
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Larghezza	50 mm
Massa adesiva	Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio	0,11 N/mm
Guaina conduttrice presente	no
Particolarità	flessibile
Spessore	0,13 mm
Lunghezza	33 m
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Resistenza alla trazione	1,67 N/mm
Durata dalla data di produzione	12 mese
Attributo del nome del prodotto	giallo
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

## Accessori

Nastro adesivo in PCV larghezza × lunghezza (mm×m)  
50X33

083795 50X33