

**Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 38mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5944 38
GTIN	4067263137740
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.**
- **Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.**
- **Materiale magnetico termostabile fino a massimo 450 °C (Dim. 19 fino a 100 °C).**

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Uso:**

Realizzazione di dispositivi.

**Descrizione tecnica**

Forza di tenuta nominale	130 N
Ø	38,1 mm
Altezza	10,35 mm
Ø Foro di fissaggio	5,2 mm
Termostabilità massima	550 °C
Materiale superficie	Acciaio

Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

---

## Accessori

Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione Ø 38 mm	085944 38
---	-----------