

Garant**GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenuto (ml oppure l): 500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8001 500
GTIN	4067263137801
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Lo **sgrassatore flessibile** per rimuovere velocemente oli, emulsioni e grassi. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10. Nebulizzatore da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte. Flex Cleaner è inoltre adatto all'impiego senza schiuma nelle idropultrici e negli impianti di pulizia del pavimento e pertanto è utilizzabile in modo flessibile in tutti i casi in cui l'uso della schiuma sia sconsigliato. Durante la pulizia, in particolare le superfici in alluminio e ottone sono protette dall'appannamento fino a 75 °C. Il detergente garantisce una protezione temporanea contro la corrosione. In caso di applicazione manuale, spruzzare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, asciugare con un panno. In caso di utilizzo nell'industria alimentare, dopo aver effettuato la pulizia lavare la superficie con una quantità d'acqua sufficiente.

- **Non soggetto a obbligo di etichettatura.**
- **Utilizzabile manualmente e meccanicamente.**
- **Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.**

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Descrizione tecnica

Contenuto	0,5 l
Forma	liquido
Colore	trasparente
Esecuzione	Nebulizzatore
Serie	GreenPlus
Spessore	1,01 g/cm ³
Temperatura di immagazzinamento	2 - 35 °C
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Punto di ebollizione	100 °C
Valore pH	9
Tipo di prodotto	Detergente universale

Accessori

GARANT GreenPlusFlex Cleaner Contenuto (ml oppure l)
500

088001 500