



Lampada tascabile a LED con batteria, Modello: 170



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

Proprietà:

Contenuto: 4 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Descrizione tecnica

Autonomia Livello 2	4,5 h
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria intercambiabile	sì
Durata illuminazione Boost	30 s
Corrente di illuminazione Boost	900 lm
Valore CRI	>80
Capacità batteria	2,9 Ah
Numero di batterie contenute	4
Lampadine	Lampada LED
Durata	2 h
Funzione torcia	Focalizzazione
Peso	160 g
Grado di protezione IP	IP 54
Tensione batteria	3,7 V
Lunghezza complessiva	164 - 176 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Testa	32 mm
Corrente di illuminazione Livello 2	200 lm
Corrente di illuminazione	500 lm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Lampada tascabile a LED con batteria Modello 170	081364 170
Accumulatore di ricambio 18650	081365 18650