

**HOLEX****Lampada a stelo a LED con batteria, Modello: 160****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG1361 160    |
| GTIN            | 4067263138013 |
| Classe articolo | 00N           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con pratica clip tascabile.

**Nota:**

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

## Descrizione tecnica

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Tipo di batteria                    | Ioni di litio            |
| Lampadine                           | Lampada LED              |
| Corrente di illuminazione Livello 2 | 50 lm                    |
| Autonomia Livello 2                 | 3 h                      |
| Tensione batteria                   | 3,7 V                    |
| Lunghezza complessiva               | 154 - 161 mm             |
| Ø Testa                             | 18 mm                    |
| Capacità batteria                   | 0,6 Ah                   |
| Funzione torcia                     | Focalizzazione           |
| Alimentazione                       | Alimentazione a batteria |
| Peso                                | 41 g                     |
| Batteria intercambiabile            | sì                       |
| Durata                              | 1 h                      |
| Grado di protezione IP              | IP 54                    |
| Corrente di illuminazione Boost     | 250 lm                   |
| Durata illuminazione Boost          | 30 s                     |
| Numero di batterie contenute        | 5                        |
| Corrente di illuminazione           | 150 lm                   |
| Valore CRI                          | >80                      |
| Tipo di prodotto                    | Lampada tascabile        |

## Accessori

|  |              |
|--|--------------|
| Lampada a stelo a LED con batteria Modello 160 | 081361 160   |
| Accumulatore di ricambio 10840                 | 081365 10840 |