



Accoppiamento rapido con filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna: 1/2pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0170 1/2
GTIN	4067263138075
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Descrizione tecnica

Valore della portata	1000 l/min
Filettatura di raccordo esterna	1/2 pollici
Pressione massima di esercizio	35 bar
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Accoppiamento rapido con filettatura esterna Filettatura di
raccordo esterna 1/2 pollici

080170 1/2