



## Accoppiamento rapido con attacco filettato, Filettatura interna di raccordo: 3/8pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0171 3/8
GTIN	4067263138099
Classe articolo	00N

### Descrizione

**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

### Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	35 bar
Valore della portata	1000 l/min
Filettatura interna di raccordo	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

## Accessori

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura  
interna di raccordo 3/8 pollici

---

080171 3/8