

**Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile, Ø Interno raccordo tubo: 9mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG0172 9      |
| GTIN            | 4067263138129 |
| Classe articolo | 00N           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Descrizione tecnica**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pressione massima di esercizio | 35 bar     |
| Valore della portata           | 1000 l/min |
| Ø Interno raccordo tubo        | 9 mm       |
| Tipo di prodotto               | Giunto     |

## Accessori

Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile Ø  
Interno raccordo tubo 9 mm

---

080172 9