

**Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile, Ø Interno raccordo tubo: 13mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0172 13
GTIN	4067263138136
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Descrizione tecnica

Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Ø Interno raccordo tubo	13 mm
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile Ø
Interno raccordo tubo 13 mm

080172 13