



## Accoppiamento rapido con attacco filettato, Filettatura interna di raccordo: 1/2pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0171 1/2
GTIN	4067263138105
Classe articolo	00N

### Descrizione

**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

### Descrizione tecnica

Filettatura interna di raccordo	1/2 pollici
Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Tipo di prodotto	Giunto

## Accessori

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura  
interna di raccordo 1/2 pollici

---

080171 1/2