

**HOLEX****Giunto per uso industriale filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna: 3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0230 3/8
GTIN	4067263138242
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), **valore nominale 7,8**. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.

Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Materiale:**

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

**Descrizione tecnica**

Valore della portata	2000 l/min
Materiale	Ottone
Filettatura di raccordo esterna	3/8 pollici

Pressione massima di esercizio	35 bar
Tipo di prodotto	Giunto

---

## Accessori

Giunto per uso industriale Filettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 3/8 pollici	080230 3/8
--	------------