



Giunto per uso industriale filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna: 1/4pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0230 1/4
GTIN	4067263138235
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), **valore nominale 7,8**. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.

Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Materiale:

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

Descrizione tecnica

Materiale	Ottone
Filettatura di raccordo esterna	1/4 pollici
Pressione massima di esercizio	35 bar

Valore della portata	2000 l/min
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Giunto per uso industriale Filettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080230 1/4
--	------------