

Garant**Giunto di sicurezza raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 13mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0272 13
GTIN	4067263138228
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.

Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Nota:

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Descrizione tecnica

Ø Interno (nominale) raccordo tubo	13 mm
Pressione massima di esercizio	16 bar
Valore della portata	2250 l/min

Tipo di prodotto

Giunto

AccessoriGiunto di sicurezza con raccordo tuboraccordo tubo Ø
Interno (nominale) raccordo tubo 13 mm

080272 13

Nipplo con raccordo tuboset di 5 pezzi Ø Interno
(nominale) raccordo tubo 13 mm

080292 13