

**Giunto per uso industriale raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0232 9
GTIN	4067263138303
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Giunto per uso industriale costruito per garantire un flusso elevato e ottimizzato di 2000 l/min (aria), **valore nominale 7,8**. Robusto giunto a chiusura rapida, di alta qualità, con chiusura su un lato. Valvola per un flusso ottimale, velocità di flusso estremamente elevate, ridotto calo di pressione, lunga durata, elevata sicurezza di funzionamento e tenuta perfetta.

Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Materiale:

Ottone nichelato, bussola in acciaio temprato e nichelato.

Descrizione tecnica

Ø Interno (nominale) raccordo tubo	9 mm
Valore della portata	2000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar

Materiale	Ottone
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Giunto per uso industriale Raccordo tubo Ø Interno (nominale) raccordo tubo 9 mm	080232 9
--	----------