

HOLEX**Lampada a stelo a LED con batteria, Modello: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1359 120
GTIN	4067263137344
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Descrizione tecnica

Capacità batteria	0,32 Ah
Durata illuminazione Boost	30 s
Durata	1 h
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Testa	18 mm
Valore CRI	>80
Funzione torcia	Focalizzazione
Corrente di illuminazione Livello 2	30 lm
Lunghezza complessiva	112 - 120 mm
Corrente di illuminazione	80 lm
Numero di batterie contenute	5
Peso	29,5 g
Tensione batteria	3,7 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Lampada LED
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione Boost	130 lm
Batteria intercambiabile	sì
Autonomia Livello 2	3 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Lampada a stelo a LED con batteria Modello 120	081360 120
Accumulatore di ricambio 10440	081365 10440