



## Set di tenditori compatti, Forza di serraggio max.: 12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370112 12
GTIN	2050002081925
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Montare il tenditore compatto sul banco macchina utilizzando il set di fissaggio 7640BFS, poi posizionarlo e fissarlo sul banco macchina alla coppia prescritta.

Serrare il pezzo (prestare attenzione alla coppia).

Elemento di serraggio a regolazione continua realizzato in acciaio da bonifica legato. Versione zincata nera in microfusione bonificata. Completo di set di fissaggio 7640BFS e tassello di spinta liscio impossibile da perdere.

#### Vantaggi:

- **Tensionamento continuo.**
- **Forze di serraggio 12 kN.**
- **Struttura compatta.**
- **La scala dell'altezza consente di preimpostare rapidamente l'altezza di serraggio.**
- **Tassello di spinta fissato in modo sicuro.**
- **Resistente allo sporco e antitrucoli.**
- **Il braccio di serraggio ricurvo assicura un serraggio verticale e affidabile della vite di fissaggio con coppia definita.**
- **Il tenditore compatto può essere collegato all'elemento intermedio 7640Z senza viti grazie a un nuovo tipo di chiusura rapida.**

#### Fornitura:

2 tenditori compatti e una tazza.

## Descrizione tecnica

Larghezza B	47,5 mm
Altezza H	81 mm
Forza di serraggio massima	12 kN
Sporgenza A	59,5 mm
Altezza di serraggio S	103,5 mm
Lunghezza L	107 mm
Coppia massima	100 Nm
Tipo di prodotto	Tenditore compatti

## Accessori

Supporti di sollevamento per morsa compatta Altezza H 80 mm	370146 80
Set di 3 tasselli di spinta Modello 3	370148 3