

 KOMET

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 2xD, Ø DC m7: 39mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235500 39
GTIN	4047109026360
Classe articolo	24P

Descrizione
Esecuzione:
Con codolo combinato.

- **Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.**
- **Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.**

Uso:

- **Utilizzo fisso e rotante.**
- **Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).**
- **Per fori con tolleranza $\pm 0,2$ mm.**

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Sporgenza totale L_A : 117 mm

Ø codolo D_s : 32 mm

Lunghezza codolo L_s : 60 mm

Codice ISO Inserto: SOEX 120508 44-..

Set di viti per inserti: 239652 20IP (6,3 Nm)

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	78 mm
Numero taglienti Z	1

Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-..
Ø Codolo D _s	32 mm
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	39
Lunghezza complessiva L	177 mm
Sporgenza totale L _A	117 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Bit Precision per viti con impronta Torx Plus®, gambo E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
	239652 20IP

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi
Trasmissione 20IP
