

Imbragatura blu 8000 kg, Lunghezza utile: 5m**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 086280 5 |
| GTIN | 4049924501800 |
| Classe articolo | 08Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza utile | 5 m |
| Circonferenza | 10 m |
| Larghezza nastri | 90 mm |
| Carico massimo semplice diretto WLL | 8000 kg |
| Portata semplice con nodo WLL | 6400 kg |
| Portata doppia WLL fino a 7° | 16000 kg |
| Portata doppia WLL 7° – 45° | 11200 kg |
| Portata doppia WLL 45° – 60° | 8000 kg |
| Tipo di prodotto | Cinghia di sollevamento |

