

 **KOMET**

Attacco KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 80mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239022 80
GTIN	4047109003576
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:

- **Equilibratura Q 6,3 a 10.000 g/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:

DIN 69893

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Codolo ABS® D _s	80 mm
Sporgenza totale A	90 mm
Lunghezza sporgenza L ₁	61 mm
Adattatore	HSK-A 100
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69893
Passaggio interno per LR	sì
Ø Esterno d ₁	100 mm
Tipo di prodotto	Attacco ABS

