



Set di utensili MicroKom BluFlex® 2, Ø Campo mandrino: 6-125 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238394 6-125
GTIN	4047109222762
Classe articolo	27G

Descrizione

Fornitura:

cad. 1 portainseriti: M05 20101

M05 20151

1 Ponte di appoggio: M05 80101

1 Corpo scanalato: M05 90100

1 Riempitivo: M05 90501

cad. 1 barra alesatrice: B05 20100 Dim. Ø 6 – 10 mm

B05 20140 Dim. Ø 10 – 14 mm

B05 20180 Dim. Ø 14 – 18 mm

B05 20220 Dim. Ø 18 – 22 mm

B05 20260 Dim. Ø 22 – 26 mm

4 Inseriti: TOGX 090204EN-14 BK60 n. art. W57 14140.0460

cad. 2 inserti: TOGX 140304EN-14 BK60 n. art. W57 26140.0460

TOGX 06T102EN-14 BK60 n. art. W57 04140.0260

WOHX 02T001EL-G12 BK6440 n. art. W00 04120.016440

cad. 1 chiave a bandiera: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.

Passaggio interno per LR: sì

Descrizione tecnica

Ø campo mandrino	6 - 125 mm
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Ponte per MicroKom® hi.flex e MicroKom BluFlex® 2 Ø Campo mandrino 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------