

**Dispositivo di regolazione a eccentrico KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 239030 50 |
| GTIN | 4047109040885 |
| Classe articolo | 29W |

Descrizione**Esecuzione:**

Corsa di regolazione di $\pm 0,25$ mm sul \varnothing . Una tacca corrisponde a 0,02 mm sul \varnothing .

Uso:

Per la regolazione micrometrica di utensili per alesatura di precisione e modulare.

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ø Esterno d_1 | 100 mm |
| Ø Codolo ABS® D_s | 50 mm |
| Sporgenza totale A | 80 mm |
| Lunghezza sporgenza L_1 | 46,5 mm |
| Adattatore | HSK-A 100 |
| Codolo | ABS |
| Norma attacco | DIN 69893 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Attacco ABS |

