

 KOMET

**Attacco KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 40mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239000 40
GTIN	4047109045095
Classe articolo	29W

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

**Norma:**
**DIN 69871**
**Fornitura:**
**Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.**
**Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale A	50 mm
Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>	40 mm
Lunghezza sporgenza L <sub>1</sub>	19 mm
Adattatore	SK 40
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco ABS