

 KOMET**Attacco KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 50mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 239002 50     |
| GTIN            | 4047109045194 |
| Classe articolo | 29W           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

**Norma:****DIN 69871****Fornitura:****Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.****Nota:**

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

**Descrizione tecnica**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>       | 50 mm     |
| Lunghezza sporgenza L <sub>1</sub> | 22 mm     |
| Sporgenza totale A                 | 60 mm     |
| Adattatore                         | SK 50     |
| Codolo                             | ABS       |
| Norma attacco                      | DIN 69871 |
| Forma                              | ADB       |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup> |
| Passaggio interno per LR                   | sì                               |
| Tipo di prodotto                           | Attacco ABS                      |