



Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238370 100
GTIN	4047109025165
Classe articolo	24I

Descrizione

Esecuzione:

- **Bilanciatura dinamica per impiego a elevato numero di giri.**
- **Sistema modulare.**
- **Regolazione micrometrica senza ulteriore bloccaggio.**
- **Con attacco ABS® per elevata precisione di sostituzione.**
- **Regolazione rapida grazie alla preimpostazione della cartuccia.**
- **Passaggio interno del lubrorefrigerante mirato sul tagliente.**
- **Incrementi sul Ø nel campo dei µm, entro il campo di microregolazione da 0,25 – 0,6 mm, a seconda dell'orientamento.**
- **Gli intervalli di microregolazione sono pari a 0,002 mm per tacca nel Ø.**
- **Grazie all'elevata risoluzione, regolazione senza problemi ovvero lettura senza nonio.**

Uso:

In combinazione con ponte d'appoggio variabile n. art. 238372.

Nota:

Ulteriore portalama, per es.: per lavorazioni avanti e indietro e con altre angolazioni = 15°, 30°, 45°, ecc. disponibili a richiesta.

Ordinare separatamente l'adattatore, la cartuccia e gli inserti.

Descrizione tecnica

Microregolazione sul Ø	0,6 mm
Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	85 mm

Ø Codolo ABS® D _s	63
Ø Minimo D _{min}	100
Cartuccia	238374 100-166
Numero massimo giri	11500 min ⁻¹
Adattatore variabile	238372 100; 128; 166
Ø Campo mandrino	100 - 206 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	bombato
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 100-166

238374 100-166