

 KOMET

Attacco KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 63mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239002 63
GTIN	4047109045200
Classe articolo	29W

Descrizione
Esecuzione:

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:
DIN 69871
Fornitura:
Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.
Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza sporgenza L ₁	29 mm
Sporgenza totale A	60 mm
Ø Codolo ABS® D _s	63 mm
Adattatore	SK 50
Codolo	ABS
Norma attacco	DIN 69871
Forma	ADB

Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Attacco ABS