

 KOMET

Attacco KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 80mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 239002 80 |
| GTIN | 4047109045217 |
| Classe articolo | 29W |

Descrizione
Esecuzione:

- **Forma AD/B**
- **Equilibratura Q 6,3 a 8000 1/min.**
- **Con passaggio interno del lubrorefrigerante.**

Norma:
DIN 69871
Fornitura:
Forniti con anello di tenuta e set di conversione in forma AD.
Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Sporgenza totale A | 70 mm |
| Lunghezza sporgenza L ₁ | 50 mm |
| Ø Codolo ABS® D _s | 80 mm |
| Adattatore | SK 50 |
| Codolo | ABS |
| Norma attacco | DIN 69871 |
| Forma | ADB |

| | |
|--|----------------------------------|
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min ⁻¹ |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Attacco ABS |