

Imbragatura blu 8000 kg, Lunghezza utile: 6m**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086280 6
GTIN	4049924501817
Classe articolo	08Z

Descrizione**Esecuzione:**

Imbragature molto resistenti (EN 1492-2) con rivestimento semplice antiabrasione, senza cuciture.

Uso:

Per sollevare e movimentare componenti.

Nota:

Consegna fino alle seguenti capacità di sollevamento: 150 t (poliestere), 180 t (Dyneema).

Descrizione tecnica

Circonferenza	12 m
Lunghezza utile	6 m
Larghezza nastri	90 mm
Carico massimo semplice diretto WLL	8000 kg
Portata semplice con nodo WLL	6400 kg
Portata doppia WLL fino a 7°	16000 kg
Portata doppia WLL 7° – 45°	11200 kg
Portata doppia WLL 45° – 60°	8000 kg
Tipo di prodotto	Cinghia di sollevamento

