



## Lampada di ispezione a LED con batteria, Ø Testa lampada: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081421 10
GTIN	2050001894892
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lampade di ispezione particolarmente robuste in **alluminio massiccio**, con testa della lampada a LED. Impugnatura portabatterie e albero flessibile resistenti agli spruzzi d'acqua. 1× specchio di ispezione di 30 mm di Ø, magnete ad anello.

### Descrizione tecnica

Tipo di batteria	LR6
Corrente di illuminazione	25 lm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081559 LR6
Zona ATEX	Nessuna
Numero di batterie contenute	2
Ø Testa	10 mm
Lunghezza complessiva	490 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Angolo di riflessione	10 grado
Tipo di prodotto	Lampada di ispezione

---

## Accessori

Zoccolo magnetico	081413
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria SL760	081560 SL760
Set per lampada da ispezione a LED / lampada da officina2 pezzi	081427