

Garant**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525M12
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	33 mm
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	259015 2
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2