



Livella a squadra digitale μ Level 100, Modello: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

467573 10

GTIN

Classe articolo

40W

Descrizione

Esecuzione:

L'allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con μ Level® II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all'uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L'alloggiamento di μ Level® II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

- **Due classi di precisione:** scegli tra 1 μ m/m o 10 μ m/m, a seconda delle tue esigenze.
- **Alloggiamento montato su cuscinetto flottante:** le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.
- **LED a inclinazione:** lettura semplice e feedback immediato.
- **Pannello di comando resistente all'olio.**
- **Attacco USB e connessione Bluetooth:** flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.
- **Connessione wireless al software:** elaborazione dei dati comoda ed efficiente.
- **Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.**
- **Maniglia:** inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.
- **Rilevamento di errori di pitch e roll.**
- **Misurazioni differenziali e automatizzate.**

Fornitura:

Livella a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.

Descrizione tecnica

Larghezza	47 mm
Altezza	170 mm
Lunghezza	150 mm
Campo di applicazione	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Limite di errore	$\pm 10 \text{ }\mu\text{m/m} + 0,05\% \text{ mm/m}$
Tipo di prodotto	Livella a squadra