



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo ABS®, 4×D, Ø DC m7: 19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235507 19
GTIN	4047109091139
Classe articolo	24P

Descrizione

Uso:

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Nota:

Impiego solo con macchine **stabili**.

Foratura fuori asse fino a $V_{max} = 0,25$ mm, per es. con il dispositivo di regolazione a eccentrico n. art. da 239010 a 239012.

Massimo raggiungibile con modulazione $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOEX 060306 18-...
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø Codolo ABS® D _s	50 mm
Lunghezza utile L ₁	76 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	19
Lunghezza complessiva L	142 mm
Sporgenza totale L _A	111 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D

Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2