



Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W83: 44-210



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236554 44-210
GTIN	4047109085602
Classe articolo	24Q

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: Alluminio

Codice ISO Inserto: SOEX 120508

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,25 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	44-210
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 120508
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7710

Modello	Alluminio
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
CuZn	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		