

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Leva	259015 2
Set spine elastiche	259047 2
Codice ISO portautensile	A32S PCLNR/L12
Sottoplacchetta	259031 2
Vite per leva	259018 2
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Set di molle	259044 2
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500