

Garant
Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta, Modello: 10

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 239740 10 |
| GTIN | 4045197596208 |
| Classe articolo | 23A |

Descrizione
Esecuzione:

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

Nota:

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per Ø foro passante: 10 - 12,7 mm

Per Ø foro cieco: 14 - 16,2 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Lunghezza utile L₁: 35 mm

Ø Codolo D_s h6: 16 mm

Coppia di serraggio consigliata: 5 Nm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Per Ø foro cieco | 14 - 16,2 mm |
| Ø Codolo D _s h6 | 16 mm |
| Per Ø foro passante | 10 - 12,7 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 35 mm |
| Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm |
| Serie | TopCut |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |