

**Inserto KOMET®, BK7710, Codice modello W83: 39-210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236554 39-210
GTIN	
Classe articolo	24Q

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte! Solo per KUB Centron Powerline.

Descrizione tecnica

Descrizione	39-210
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,22 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 110508
Tipo	BK7710
Modello	Alluminio
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	S
CuZn	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		