

**Garant**
**Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione lunga, Modello: 10**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239745 10
GTIN	4045197593238
Classe articolo	23A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.

**Nota:**

Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.

Codolo: DIN 6535 HA con h6

Per Ø foro passante: 10 - 12,7 mm

Per Ø foro cieco: 14 - 16,2 mm

Lunghezza complessiva L: 120 mm

Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 65 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub> h6: 16 mm

Coppia di serraggio consigliata: 5 Nm

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	65 mm
Per Ø foro passante	10 - 12,7 mm
Per Ø foro cieco	14 - 16,2 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h6	16 mm
Coppia di serraggio consigliata	5 Nm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari