

 KOMET

Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG0706, DBC, Ø Nominale D: 50mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239805 50
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione

Esecuzione:

Testine alesatrici a dentatura diritta, **completamente rettificate per accoppiamenti H7**. Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l'usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a 5×D.

Nella geometria **ASG0706** con angolo d'imbocco a 8°+45°.

Per **fori ciechi e passanti**.

Nota:

- **Altre misure disponibili su richiesta.**
- **Per portautensili adatto vedi n. art. 239880 – 239940.**
- **I valori indicativi valgono per i fori passanti.**

Descrizione tecnica

Per portautensili n. art. 239880 – 239940	42 – 51,99
Ø Nominale D	50 mm
Numero taglienti Z	8
Lunghezza tagliente l ₁	6 mm
Lunghezza della testina l	25 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	1,2 mm/gir,
Rivestimento	DBC
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro cieco e passante
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per alesatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	160 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	140 m/min	N
a umido max.	idoneo		