

Garant
CN. G 09T304, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Classe articolo	21G

Descrizione

CN. G 09T304 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura