



Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato, Neodimio, Ø: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085937 22
GTIN	4069515000000
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
- Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.
- Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.
- Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Descrizione tecnica

Filettatura	M4
Altezza con filettatura	12,5 mm
Ø	22 mm
Forza di tenuta nominale	50 N
Materiale superficie	in gomma
Altezza	6 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio

Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Magnete permanente cilindrico piatto