

Garant
CNMG 120412, Tipo: HB7215

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120412 HB7215 Tipo: HB7215

Rompitrucoli: GM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 5 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 5 mm
Impiego principale	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 300 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucoli	GM

Tipo	HB7215
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura