



**Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato, Neodimio, Ø: 43mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085937 43
GTIN	4069515000017
Classe articolo	08Q

**Descrizione**

**Esecuzione:**

- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

**Uso:**

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza	6 mm
Ø	43 mm
Materiale superficie	in gomma
Filettatura	M6
Altezza con filettatura	21 mm
Forza di tenuta nominale	85 N
Materiale nucleo del magnete	Neodimio

Tipo di prodotto

Magnete permanente cilindrico piatto