



**Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata piatto, Neodimio, Ø: 66mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	085939 66
GTIN	4069515000093
Classe articolo	08Q

**Descrizione**

**Esecuzione:**

- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

**Uso:**

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

**Nota:**

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

**Descrizione tecnica**

Forza di tenuta nominale	180 N
Altezza	8,5 mm
Altezza con filettatura	8,5 mm
Filettatura	M5
Materiale nucleo del magnete	Neodimio

Tipo di prodotto

Magnete permanente cilindrico piatto

---

**Prodotti correlati**

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/085939-66>

---