

Garant GRIDLINE

Cassetto ESD 50 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassetti: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972454 100
GTIN	4069515000208
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciato ESD**.

Descrizione tecnica

Larghezza utile	650 mm
Peso	15 kg
Profondità utile in G	24
Profondità utile	600 mm
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Altezza frontalino	100 mm
Larghezza utile in G	26
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Superficie utile dei cassetti in G	26×24

Scheda tecnica

Altezza utile	75 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Cassetto