

Garant GRIDLINE

Cassetto ESD 50 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassetti: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972454 200
GTIN	4069515000239
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciato ESD**.

Descrizione tecnica

Profondità utile in G	24
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Larghezza utile in G	26
Altezza utile	175 mm
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Larghezza utile	650 mm
Altezza frontalino	200 mm
Profondità utile	600 mm

Scheda tecnica

Peso	18 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Cassetto