



Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di Ø D: 42-51,99mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Classe articolo	27E

Descrizione

Per :

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale A: 120 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$: 180 mm

Lunghezza codolo L_s : 60 mm

Codolo Ø D_s , h6: 32 mm

Codoli n. art. 239900: 5

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901: SW10

Descrizione tecnica

Sporgenza totale A	120 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	180 mm
Lunghezza codolo L_s	60 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW10
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW4(10Nm)
Codoli n. art. 239900	5
Per testina alesatrice di Ø D	42 - 51,99 mm

Ø Codolo D _s h6	32 mm
Esecuzione del codolo	corto
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Chiave per codoli Trasmissione SW10	239901 SW10
Codolo Modello 5	239900 5