



Portautensili KOMET Reamax® TS DAH® Zero codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di Ø D: 22-26,99mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239930 22-26,99
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione

Esecuzione:

Il portautensili è precaricato e regolato ad una concentricità radiale di < 0,005 mm. Per concentricità radiali con una precisione di < 3 µm, durate utensili più lunghe e maggiore sicurezza di processo.

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L _s	50 mm
Codoli n. art. 239900	3
Per testina alesatrice di Ø D	22 - 26,99 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	145 mm
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW3 (4Nm)
Sporgenza totale A	80 mm
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW6
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	corto

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Codolo Modello 3	239900 3
Chiave per codoli Trasmissione SW6	239901 SW6