

Garant GRIDLINE

### Armadio verticale con pannello forato, larghezza 40G, con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000mm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 942151 2000   |
| GTIN            | 4069515001083 |
| Classe articolo | 9GI           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Armadi verticali con pannello forato, pannelli forati estraibili e ante battenti, rinforzati sul lato interno e richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. Pannelli estraibili verticali autoportanti, con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix, nonché accessori per pannello forato. Pannelli forati regolabili con passo da 25 mm. I pannelli forati hanno guide telescopiche. Portata per pannello estraibile: 80 kg.

Superficie utile di entrambi i lati per pannello estraibile verticale 2,2 m<sup>2</sup>. **Con meccanismo antiribaltamento.**

##### Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte antracite RAL 7016, **termoverniciate.**

##### Nota:

Per accessori adatti come ganci e supporti GARANT easyFix o altro vedi Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

#### Descrizione tecnica

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 1000 mm |
|-----------|---------|

## Scheda tecnica

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Profondità in G                                  | 28                                    |
| Esecuzione                                       | Armadio verticale con pannelli forati |
| Altezza                                          | 2000 mm                               |
| Larghezza in G                                   | 40                                    |
| Altezza utile cassetto estraibile verticale      | 1692 mm                               |
| Profondità utile cassetto estraibile verticale   | 656 mm                                |
| Profondità                                       | 700 mm                                |
| Portata cassetto estraibili verticale            | 80 kg                                 |
| Peso                                             | 186 kg                                |
| Numero di cassette estraibili verticali          | 3                                     |
| Portata corpo interno dell'armadio               | 1000 kg                               |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 %                                 |
| Guida cassetto                                   | Dispositivo di blocco automatico      |
| Angolo di apertura sportello                     | 250 grado                             |
| Passo per pannello forato Hoffmann               | 9×9 mm                                |
| Serratura a cilindro                             | inserto modulare a bussola            |
| Gamma colori                                     | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005      |
| Tipo di prodotto                                 | Armadio verticale                     |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/942151-2000>