



Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di Ø D: 22-26,99mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Classe articolo	27E

Descrizione

Per :

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.

In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Passaggio interno per LR: sì

Sporgenza totale A: 80 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 130 mm

Lunghezza codolo L_s : 50 mm

Codolo Ø D_s h6: 20 mm

Codoli n. art. 239900: 3

Chiave fissa a forchetta n. art. 239901: SW6

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo L_s	50 mm
Sporgenza totale A	80 mm
Per testina alesatrice di Ø D	22 - 26,99 mm
Codoli n. art. 239900	3
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901	SW6
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	130 mm
Chiave di azionamento n. art. 239902	SW3 (4Nm)

Ø Codolo D _s h6	20 mm
Esecuzione del codolo	corto
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Accessori

Chiave per codoli Trasmissione SW6	239901 SW6
Codolo Modello 3	239900 3